



CENTRÍFUGA PARA FRIGORÍFICO DE BAJA VELOCIDAD 4000RPM



- Control por microprocesador. Visualización de la velocidad, la temperatura y el tiempo en la pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- El motor de conversión de frecuencia de CA tiene un par de arranque alto y un tiempo de aceleración y desaceleración corto.
- Las funciones de protección del enclavamiento electrónico de la puerta, exceso de velocidad, exceso de temperatura para un funcionamiento seguro; Tiene 3 niveles de cubierta de protección para la seguridad del ser humano y el instrumento.
- Muchos tipos de rotores para un uso conveniente.
- Sistema de refrigeración sin CFC (unidad compresora Francia Tecumseh) con el propósito de proteger el medio ambiente.
- Ampliamente utilizado en el campo de la inmunidad a la radicalización, bioquímica, farmacia biológica, separación y purificación de sangre.

SKU: B-01-19-01-04-04-08 | **Categorías:** [Centrífuga refrigerada de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-04-04-08
Modelo	Bell-CenFriBajVel-40377
Máxima velocidad	4000rpm
RCF máximo	3040xg
Máxima capacidad	4×37×7ml
Control	Control por microprocesador
Pantalla de visualización	LED / LCD (by user's choice)
Precisión del control de velocidad	±30r/min
El tiempo Acc / Dec más rápido	100r/min-5000r/min<45s/5000r/min-100r/min<50s
Rango de ajuste de tiempo	1s-99min 59s o continuo
Rango de ajuste de temperatura	-20°C~40°C
Exactitud del control de temperatura	±1.5°C
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración sin CFC
Fuente de alimentación	AC220V ±10% 50Hz 20A
Nivel de ruido	<65dB(A)
Dimensión	580×800×900(mm)
Peso	120kg
Tamaño del tubo	φ13×70
Tipo de tubo	Tubo de radioinmunidad G
Rotor de Cubeta Nro.	Nro. 2



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO