

## CENTRÍFUGA PARA FRIGORÍFICO DE BAJA VELOCIDAD 4200RPM



- Control por microprocesador. Visualización de la velocidad, la temperatura y el tiempo en la pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- El motor de conversión de frecuencia de CA tiene un par de arranque alto y un tiempo de aceleración y desaceleración corto.
- Las funciones de protección del enclavamiento electrónico de la puerta, exceso de velocidad, exceso de temperatura para un funcionamiento seguro; Tiene 3 niveles de cubierta de protección para la seguridad del ser humano y el instrumento.
- Muchos tipos de rotores para un uso conveniente.
- Sistema de refrigeración sin CFC (unidad compresora Francia Tecumseh) con el propósito de proteger el medio ambiente.
- Ampliamente utilizado en el campo de la inmunidad a la radicalización, bioquímica, farmacia biológica, separación y purificación de sangre.

**SKU:** B-01-19-01-04-04-25 | **Categorías:** [Centrífuga refrigerada de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-04-04-25
Modelo	Bell-CenFriBajVel-425026
Máxima velocidad	4200rpm
RCF máximo	3500xg
Máxima capacidad	6×250ml
Control	Control por microprocesador
Pantalla de visualización	LED / LCD (a elección del usuario)
Precisión del control de velocidad	±30r/min
El tiempo Acc / Dec más rápido	100r/min-5000r/min<45s/5000r/min-100r/min<50s
Rango de ajuste de tiempo	1s-99min 59s o continuo
Rango de ajuste de temperatura	-20°C~40°C
Exactitud del control de temperatura	±1.5°C
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración sin CFC
Fuente de alimentación	AC220V ±10% 50Hz 20A
Nivel de ruido	<65dB(A)
Dimensión	580×800×900(mm)
Peso	120kg
Tamaño del tubo	φ62×124
Tipo de tubo	PP Fondo plano
Rotor oscilante Nro.	Nro. 5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO