

CENTRIFUGADORA 4000RPM BELL-CENTRIFUGA-C4000RPM



- Caja de metal fuerte, gran capacidad, bajo ruido
- Rotor giratorio, adecuado para 4 tubos diferentes
- Cámara y campana de acero inoxidable
- Motor de alta potencia sin escobillas.
- Pantalla LED de velocidad y temporizador, ajuste de velocidad continuo.
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con interruptor de seguridad y cerraduras de puerta electromagnéticas
- Indicación de código de error, ajuste de velocidad arriba y abajo

SKU: B-01-29-0202-0704 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-C4000rpm	Bell-Centrifuga-A5000rpm
Código SKU	B-01-29-0202-0704	B-01-29-0202-0705
RPM MÁX.	4000RPM	5000RPM
MAX RCF	2755xg	4390xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor	Columpio 100ml*4,50ml*8,15ml*16,10ml *24	Columpio 250ml*4,50ml*8,15ml*28,10ml *36
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	450*550*450m m	450*550*450m m
Peso	44kg	48kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO