

## CENTRIFUGADORA A BORDO BELL-CENTRIBORD-M4000



- Fuerte carcasa de plástico con microprocesador de control
- Motor DC Brushless,
- Display LED de velocidad y tiempo
- Motor tri-temp, alarga la vida del motor
- Entrada de alimentación 12V, acepta el uso de vehículo
- Con bloqueo mecánico dmr
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad arriba y abajo

**SKU:** B-01-29-0202-0609 | **Categorías:** [Centrífuga](#), [Centrífuga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-CentriBord-M4000</b>
Código SKU	B-01-29-0202-0609
RPM MÁX.	4000RPM, ajuste de velocidad continua, velocidad y tiempo de la pantalla LED
MAX RCF	2325xg
Hora	0-99min
Capacidad del rotor	Rotor angular 20ml*12
Voltaje	12v
Dimensión (milímetro)	280*310*265
Peso	9kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO