

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-F6000



- Tipo vertical
- Motor de frecuencia DC Brushless
- Compresor de refrigeración TECUMSEH francés
- Pantalla LCD de velocidad, RCF y tiempo
- Ajuste continuo de la velocidad
- Activación automática de alarma de mal funcionamiento
- Panel de control táctil
- Con interruptor de seguridad y cierres electromagnéticos
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Protección contra sobrevelocidad, sobret temperatura y desequilibrio.

SKU: B-01-29-0202-0606 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-F6000
Código SKU	B-01-29-0202-0606
Velocidad máxima	6000RPM, ajuste de velocidad continua, velocidad de pantalla LED, RCF y tiempo
MAX RCF	6680 XG
Hora	0-99min
Capacidad máxima	Rotor oscilante 500ml*6
Rango de temperatura	-20°C ~ +40 °C
Voltaje	220V 50HZ
Dimensión (milímetro)	700*715*420
Peso	130kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO