

CENTRIFUGADORA DE ACEITE



La centrífugadora de aceite Bico está diseñada para la máxima seguridad, desde el motor a prueba de explosión hasta el interruptor de arranque a prueba de explosión opcional. La puerta de aluminio fundido encima de la carcasa de hierro fundido de alta resistencia forma una cámara casi completamente hermética.

El diseño equilibrado de la cabeza de 8 tubos permite que los tubos cuelguen verticalmente cuando están en reposo. Se quitan fácilmente sin perturbar la muestra. Se pueden utilizar ocho tubos estándar de 100 ml con forma de cono de 8 "o California 9".

Los protectores de tubo cuidadosamente combinados incluyen cojines de neopreno que absorben los golpes.

Una de las características sobresalientes de ahorro de tiempo es el mecanismo de frenado altamente eficiente, que permite una desaceleración rápida y uniforme sin generar calor excesivo, deteniendo el cabezal sin perturbar el recorrido de la muestra.

SKU: N / A | **Categorías:** [Bico braun international](#), [Centrifugadoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones generales

- Motor a prueba de explosiones Listado en UL para uso en Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupo E, F, G para ubicaciones peligrosas.
- Peso: 412 libras.

Modelos de Centrifugadora

- Centrifugadora de aceite 513-39 (115 / 230v, 1 fase, 60 ciclos) con Expl. Prueba Mtr.
- Centrifugadora de aceite 513-40 (115 / 230v, 1 fase, 60 ciclos) con Expl. Prueba Mtr. & Inicio
- Centrifugadora de aceite 513-40X1 (220v, trifásico, ciclo 50/60)

Equipamiento Opcional

- Interruptor de arranque a prueba de explosiones

Archivo Adjunto

- [Manual de instrucciones de centrifugadora de aceite \(PDF\)](#)
- [Hoja de diagrama de centrifugadora de aceite \(PDF\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO