

CENTRIFUGADORA PANTALLA LED RCF17000XG BELL-CENTRIFUGA-A16000



SKU: B-01-29-0202-0501 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Robusta carcasa de metal
- Motor sin escobillas, pantalla LED de velocidad RCF y temporizador
- Ajuste continuo de la velocidad
- Diferentes rotores disponibles
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Identificación del rotor, bloqueo electromagnético de la puerta
- Panel de control táctil, visualización del código de error
- Cámara de acero inoxidable
- Adecuado para experimentos e investigaciones de biología, farmacología y acuicultura.
- Para investigaciones sobre genes y ácido proteínucleico
- Pantalla LCD opcional

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-A16000	Bell-Centrifuga-C20000
Código SKU	B-01-29-0202-0501	B-01-29-0202-0502
RPM MÁX.	16000RPM	20000RPM
MAX RCF	17000xg	26500xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor	Rotor angular 12 * 1.5 / 2ml (estándar)	Rotor angular 120 * 1.5 / 2ml (estándar)
Voltaje	110V 60HZ/220V 50HZ	110V 60HZ/220V 50HZ
Dimensión	410*520*320m m	410*520*320m m
Peso	27kg	27kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO