

CICLÓN DE ALTA EFICIENCIA PARA APARATO MIKRO AIR JET SIEVING -H-4334A.4



SKU: H-4334A.4 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tamices de chorro de aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El colector ciclónico de alta eficiencia, que se puede utilizar con cualquiera de los sistemas de vacío Mikro Air Jet, ofrece la mayor recuperación de finos submicrónicos. Las fracciones de tamiz de menor tamaño se conducen a través de una manguera de vacío antiestática a través del ciclón y se recogen en una botella receptora de vidrio roscado

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO