

CINTA DE REPLICA TESTEX PRESS-O-FILM



SKU: R-PRESSXOG | **Categorías:** [Accesorios de Rugosímetro](#), [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales:

- Cinta de réplica de grado óptico XC disponible:
proporciona archivos de datos de superficie SDF de mayor calidad que la cinta de réplica convencional. (Para usar con modelos RTR 3D)

Grado de Cinta	Rango	Código de orden
Grueso (C)	20 a 60 mseg	R-PRESS
X-Grueso (XC)	40 a 115mseg	R-PRESSX
Grado óptico Grueso (XC)	20 a 64 mseg	R-PRESSOG
Grado óptico Grueso (C)	40 a 115 mseg	R-PRESSXOG

-Certificado de conformidad

-Información de la garantía (XC Press-O-Film)

-Testex Tape no está incluido con PosiTector RTR

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO