

## CINTA DE REPLICA TESTEX PRESS-O-FILM



### Características principales:

#### Cinta de réplica de grado óptico XC disponible:

- Proporciona archivos de datos de superficie SDF de mayor calidad que la cinta de réplica convencional. (Para usar con modelos RTR 3D)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios de Rugosímetro](#), [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Grado de cinta	Rango	Código de orden
Grueso (C )	20 a 60 mseg	R-PRESS
X-Grueso (XC )	40 a 115mseg	R-PRESSX
Grado óptico Grueso (XC )	20 a 64 mseg	R-PRESSOG
Grado óptico Grueso (C )	40 a 115 mseg	R-PRESSXOG

- Certificado de conformidad
- Información de la garantía (XC Press-O-Film)
- Testex Tape no está incluido con PosiTector RTR

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO