

## CIRCULADOR DE AGUA DEL TANQUE DE CURADO, 220 V, 50/60 HZ - H-2985.4F



### Circulador del tanque de curado

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [C511](#), [ASTM C31](#)

La bomba de inmersión silenciosa es de 1/160 HP (30 W) con una clasificación de 120 GPH a 1 pie (0,3 cm) de altura. La circulación de la descarga MNPT de 1/4" (6,4 mm) puede ser dirigida; Simplemente coloque la carcasa en cualquiera de los cinco lados. El flujo también se puede dirigir usando un conector acodado (incluido) o conectando un tubo de extensión. Las piezas de trabajo están lubricadas y selladas de por vida en una carcasa de nailon rellena de vidrio con entrada al ras. Cuenta con cable de conexión a tierra de 6 pies (1.8m).

**SKU:** H-2985.4F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Circuladores](#), [Compactación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-2985**

Circulador de agua del tanque de curado, 110 V, 60 Hz



### **H-2985.4F**

Circulador de agua del tanque de curado, 220 V, 50/60 Hz

## Código del Producto

H-2985.4F

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO