

## CIRCULADOR DE INMERSIÓN Y CALENTADOR -H-2988A.4F



**SKU:** H-2988A.4F | **Categorías:** [Calentadores](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón, Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este Circulador / Calentador de Inmersión convierte cualquier tanque o recipiente en un baño de circulación confiable y fácil de usar. Extraordinariamente versátil y conveniente, proporciona control de temperatura preciso y confiable para prácticamente cualquier aplicación de laboratorio. La unidad cuenta con una gran pantalla digital retroiluminada que le permite controlar un punto establecido y la temperatura real desde el laboratorio. Tiene una carcasa protectora que protege la bomba y el calentador contra daños, pero ofrece un fácil acceso para la limpieza. La gestión del flujo es fácil gracias a su práctico control de deslizamiento, que se ajusta fácilmente para adaptarse a cualquier necesidad. Su abrazadera de montaje ajustable se sujeta de forma segura a las paredes del tanque tanto planas como redondeadas.

- Temperatura de trabajo: máximo de 135 ° F
- Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0/07$  ° C
- Bomba: 1 velocidad
- Adecuado para capacidades de tanque a 28 litros y una profundidad mínima de trabajo de 7.25 ".

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO