

## CO 112 SENSOR / TRANSMISOR DE CO2



Los sensores de CO2 le permiten medir el dióxido de carbono.

El CO 112 de Kimo mide el CO2 de 0 a 5,000 ppm.

Rango de medición de 0 a 5,000 ppm

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLCO 112 | **Categorías:** [Co2](#), [Sensores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO