

## CO2ST-S ESTADÍSTICAS DE CO2



Los sensores de CO2 le permiten medir el dióxido de carbono.

El CO2ST de Kimo mide el CO2.

Rango de 0 a 5000 ppm

Pantalla LCD de 10 dígitos

Un relé RCR 3A / 230 Vca

LED rojo en frente

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLCO2ST-S | **Categorías:** [Co2](#), [Sensores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO