







COLECTORES DE FASES Y FRACCIONES



[vc_row][vc_column][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color="peacoc" style="shadow" border_width="5" el_width="80" css_animation="appear"][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573914682235-9068109d-da14"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre	Tipo de soporte	Tipo de salida
	311860	Fase / Fraction Collector, soporte de PTFE, P / FC 2	PTFE	Junta de vidrio 40/35
	311760	Fase / Fraction Collector, soporte de PTFE, P / FC 1	PTFE	Tapón / Colector
	311850	Colector de fase / fracción, soporte de acero inoxidable, P / FC 2	Acero inoxidable	Junta de vidrio 40/35
	311750	Colector de fase / fracción, soporte de acero inoxidable, P / FC 1	Acero inoxidable	Tapón / Colector
	311800	Fase / Colectores de fracciones, soporte de fritas de vidrio, P / FC 2	Vidrio Frit	Junta de vidrio 40/35
	311700	Fase / Colectores de fracciones, soporte de fritas de vidrio, P / FC 1	Vidrio Frit	Tapón / Colector

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicaciones" tab_id="1565656139307-6ae70a44-cbc7"][vc_column_text]

- Recolección de alícuotas de filtrado durante la filtración al vacío.
- Extracción multifase utilizando membranas Empore SPE.






[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Especificaciones" tab_id="1565656139343-4aad847b-5b64"][vc_column_text]

	P/FC 1	P/FC 2
Tamaño del filtro (mm)	47	
Embudo, base, tubo receptor	Vidrio de borosilicato	
Apoyo	Varía	
Conexión	# 8 tapón	Junta de vidrio 40/35
Capacidad del embudo	300 mL	
Área de filtración (cm2)	9.6	

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros - Sterlitech](#), [Portafiltros de vacío](#), [Productos Sterlitech](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	311700 1	Fase / Colectores de fracciones, soporte de frita de vidrio, P / FC	311700
	311750	Colector de fase / fracción, soporte de acero inoxidable, P / FC 1	311750
	311760	Fase / Fraction Collector, soporte de PTFE, P / FC 1	311760
	311800 2	Fase / Colectores de fracciones, soporte de frita de vidrio, P / FC	311800
	311850	Colector de fase / fracción, soporte de acero inoxidable, P / FC 2	311850

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



311860 Fase / Fraction Collector, soporte de PTFE, P / FC 2

311860

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los colectores de fase / fracción se utilizan para evitar la ventilación mientras se capturan alícuotas de filtrado durante la filtración al vacío. Permiten la recolección de muestras múltiples usando válvulas de PTFE de 2 vías con diámetro Y, y se ofrecen en dos opciones de montaje: P / FC 1 se adapta a un múltiple estándar a través del tapón # 8 y P / FC 2 se adapta a una junta de vidrio esmerilado 4/35 para colectores de extracción. Disponible con vidrio sinterizado, acero inoxidable o soportes de PTFE.

Los componentes de reemplazo se pueden encontrar en Piezas de colector de fase y fracciones.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO