

COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL - ASTM



- Esta máquina de construcción robusta ha sido diseñada para eliminar el laborioso proceso de compactación manual.
- El aparato compacta automáticamente la muestra y se detiene después del número preestablecido de golpes.
- El molde se mantiene en posición mediante un dispositivo de sujeción rápido y práctico. El mecanismo de disparo está dispuesto de modo que el martillo deslizante caiga a la misma distancia en cada golpe. El compactador incluye el bloque de madera laminada.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todas las partes móviles están protegidas con guarda de seguridad, que detiene automáticamente el compactador cuando se abre, y el panel de control está equipado con un botón rojo de parada de emergencia.

El mecanismo de accionamiento eleva el martillo compactador de $4536 \text{ g} \pm 9 \text{ gr}$, chapado contra la corrosión, hasta una altura de $457 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$ que permite la caída libre.

Normas

- ASTM D1559, AASHTO T245

Especificaciones técnicas

Modelo	BellComAutMarAst-240A	BellComAutMarAst-240B
Código de producto	B-01-03-05-110101	B-01-03-05-110201
Nombre del producto	Compactador automático Marshall - Astm	Compactador automático Marshall - Astm
Frecuencia de golpes	60 golpes en 60 s	60 golpes en 60 s
Peso de masa deslizante (g)	4536 ± 9	4536 ± 9
Altura de caída libre (mm)	457 ± 3	457 ± 3
Dimensiones totales (cm)	55x192x55	55x192x55
Peso (kg)	240	240
Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz, 1 ph	220 V, 60 Hz, 1 ph

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO