

## COMPACTADOR BITUMINOSO AUTOMÁTICO 60 HZ



- Compuesto por pedestal de compactación con bloque de madera, juego de llaves para moldes rígidos y apisonador de compactación con unidad de elevación motorizada que proporciona una altura de caída de 457 mm. El contador de preajustes detiene el motor después de alcanzar el número de gotas preseleccionado.

**SKU:** 20-1470-60 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Datos eléctricos        | 230 V, 50/60 Hz           |
| Dimensiones aproximadas | 550x460x1350 mm           |
| Peso aproximado         | 100 kg                    |
| Estándares              | ASTM D6926 - AASHTO T 245 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO