

COMPACTADOR BITUMINOSO AUTOMÁTICO 60 HZ



- Compuesto por pedestal de compactación con bloque de madera, juego de llaves para moldes rígidos y apisonador de compactación con unidad de elevación motorizada que proporciona una altura de caída de 457 mm. El contador de preajustes detiene el motor después de alcanzar el número de gotas preseleccionado.

SKU: 20-1470-60 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos

230 V, 50/60 Hz

Dimensiones aproximadas

550x460x1350 mm

Peso aproximado

100 kg

Estándares

ASTM D6926 - AASHTO T 245

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO