

COMPACTADOR DE SUELO, AUTO-MECÁNICO -H-4169.4F



SKU: H-4169.4F | **Categorías:** [Compactación](#), [Compactadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T134](#), [AASHTO T135](#), [AASHTO T180](#), [AASHTO T99](#), [ASTM D1557](#), [ASTM D558](#), [ASTM D559](#), [ASTM D560](#), [ASTM D698](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Compactador Mecánico 230V 50/60 Hz, compacta automáticamente y gira el molde después de cada golpe mientras mantiene un registro del número de golpes de martillo y se apaga una vez que se alcanza el número preestablecido de golpes. La función de inicio / parada del compactador es independiente del contador. La unidad puede usarse para realizar pruebas de compactación estándar o modificada usando un martillo de 5.5 lb. (2.5 kg) con una altura de caída de 12" (305 mm) o un martillo de 4.5 kg con caída de 18" (457 mm). El levantamiento de martillo compensa la altura de la gota por el espesor del suelo en el molde durante la compactación. El peso del martillo se concentra en el pie, lo que permite la caída libre del martillo. Los cambios de martillo se hacen desde enfrente del compactador.

Se incluyen con el compactador: (1) martillo de 5.5 lb (2.5 kg); (1) martillo en forma de tarta de 10 lb. (4.5 kg); (1) peso de sobrecarga de martillo para convertir martillos a 10 lb (4,5 kg); (1) dispositivo de seguridad con martillo; (1) molde de 4" (102 mm) y molde (1) de 6" (152 mm). Dimensiones totales: 56 "H x 16-1 / 2" W x 30 "D (1422 x 419 x 762 mm). Altura máxima en funcionamiento: 66" (1677 mm). Cumple con ASTM D558, D559, D560, D698, D1557; AASHTO T99, T134, T135, T180.

Envío wt. 432 lbs. (196.0kg)

El compactador mecánico automático admite las siguientes normas: [ASTM D558](#), ASTM D559, [ASTM D560](#), [ASTM D698](#), [ASTM D1557](#), AASHTO T99, AASHTO T134, AASHTO T135, AASHTO T180

- [Accesorios](#)
- [Repuestos](#)
- [Manuales](#)
- [Normas](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169.100-B	Jaula de seguridad del compactador mecánico
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169.2415	Martillo punta redonda 4" - Nuevo estilo (no incluye pesas)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169.2416	Martillo punta triangular 6" - Nuevo estilo (no incluye pesas)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169.415	Martillo punta redonda 4" Martillo punta triangular 6"- modelo antiguo (no incluye pesas)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169.416	Martillo punta triangular 6"-, Martillo punta redonda 4" modelo antiguo - no incluye pesas
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4169CK	Kit de calibración para Compactador mecánico

[H-4169_MAN_0315](#) (Manual del producto PDF)

[ASTM D558](#)

ASTM D559

[ASTM D560](#)

[ASTM D698](#)

[ASTM D1557](#)

AASHTO T99

AASHTO T134

AASHTO T135

AASHTO T180

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO