

COMPACTADOR MARSHALL, INDIVIDUAL, 4", AUTOMÁTICO CON BASE ESTACIONARIA



SKU: H-1336AD.5F | Categorías: [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marshall Compactador, Simple, 4", Automático con Base Estacionaria

Soporta los siguientes estándares: AASHTO T245, PTM705

Este compactador compacta automáticamente las muestras en un número preestablecido de golpes de martillo y se apaga al finalizar. El modelo AD cumple con ASTM D6926-16 y proporciona una velocidad de 64 golpes por minuto.

El modelo BD proporciona una velocidad de 55 golpes por minuto.

El compactador cuenta con una base estacionaria con martillo de pie plano. La unidad incluye compactador mecánico, contador automático, pedestal de compactación de roble compatible con ASTM, (1) martillo y (1) conjunto de molde H-1341A. Se recomiendan conjuntos adicionales de moldes y martillos para operaciones de prueba eficientes, lo que le permite precalentar múltiples moldes y martillos para acelerar las pruebas.

Para obtener información más detallada sobre Marshall Testing, visite nuestra página de inicio de Asphalt Marshall Testing.

Opciones de Productos

Imagen	Producto	Descripcion
	H-1336AD	Compactador Marshall AD, individual, 4", automático con base estacionaria, 120V
	H-1336AD.2F	Compactador Marshall AD, individual, 4", automático con base estacionaria, 220V 60Hz
	H-1336AD.5F	Compactador Marshall AD, sencillo, 4", automático con base estacionaria, 220V 50/60Hz
	H-1336BD	Compactador Marshall BD, individual, 4", automático con base estacionaria, 120V 60Hz
	H-1336BD.2F	Compactador Marshall BD, individual, 4", automático con base fija, 220V 60Hz
	H-1336BD.5F	Compactador Marshall BD, individual, 4", automático con base estacionaria, 220V 50Hz

Accesorios

Imagen	Producto	Descripcion
	H-1341P H-1361P	Discos de papel

Imagen	Producto	Descripción
	H-1348 H-1363	Extractores de moho
	H-1328A	Marshall Folleto de diseño y pruebas de mezclas

Piezas de repuesto

Imagen	Producto	Descripción
	H-1338A	Compactador de asfalto, servicio estándar, automático, martillo de 4" con pie plano (base estacionaria)

Normas

- AASHTO T245
- PTM705

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO