

COMPARADOR — RANGO: 1.000", DIVISIÓN: .001", DIÁMETRO: 2.25", FRENO: NO - H-4158.1



Indicadores de cuadrante CBR

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D1883](#)

El indicador de cuadrante tiene un rango de operación de 1.000", graduado en divisiones de 0.001", movimiento en el sentido de las agujas del reloj y contador de revoluciones. Recomendado para su uso con el accesorio de trípode H-4158. La versión métrica, H-4465.25 mide 25 mm x 0,01 mm.

SKU: H-4158.1. | **Categorías:** [Humboldt](#), [Airimetros/Indicadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4158.1

Comparador — Rango: 1.000", División: .001", Diámetro: 2.25", Freno: No



H-4465.25

Comparador, Rango: 25 mm, División: .010 mm, Diámetro: 57 mm, Freno: No

Código del Producto

H-4158.1

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO