

**COMPARADOR, RANGO: 25 MM, DIVISIÓN: .010 MM, DIÁMETRO: 57 MM, FRENO: NO  
- H-4465.25**



**Indicadores de cuadrante CBR**

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D1883](#)

El indicador de cuadrante tiene un rango de operación de 1.000", graduado en divisiones de 0.001", movimiento en el sentido de las agujas del reloj y contador de revoluciones. Recomendado para su uso con el accesorio de trípode H-4158. La versión métrica, H-4465.25 mide 25 mm x 0,01 mm.

**SKU:** H-4465.25 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Airimetros/Indicadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-4158.1**

Comparador — Rango: 1.000", División: .001", Diámetro: 2.25", Freno: No



### **H-4465.25**

Comparador, Rango: 25 mm, División: .010 mm, Diámetro: 57 mm, Freno: No

## Código del Producto

H-4465.25

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO