

COMPARADOR, RANGO: 3.000", DIVISIÓN: .001", DIÁMETRO: 3.5", FRENO: NO - H-4464



Medidores de cuadrante, ASTM

Compatible con los siguientes estándares: ASTM [D4829](#), ASTM [D1883](#), ASTM [D2166](#)

Los indicadores están contruidos según las especificaciones de diseño de calibre estadounidenses para mayor precisión y se utilizan en aplicaciones de pruebas de campo y laboratorio. Los diales son de alta calidad y baja fricción, diseñados para una larga vida útil y lecturas precisas y repetibles. Todos los indicadores de cuadrante tienen graduaciones continuas y contadores de revoluciones que muestran las revoluciones de la manecilla indicadora. Están provistos de una orejeta trasera (con un orificio de montaje de 90° para ser utilizado vertical u horizontalmente), un punto de contacto regular de .25" de largo y una tapa antipolvo.

Características técnicas

Los diales enumerados son rotación en el sentido de las agujas del reloj, rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj, consulte la nota a continuación.

SKU: H-4464 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Kits](#), [Medidores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**H-4460**

Comparador, Rango: .200", División: .0001", Diámetro: 2.25", Freno: No

**H-4461A**

Comparador, Rango: .200", División: .0001", Diámetro: 2.25", Freno: Sí

**H-4462**

Comparador, Rango: .300", División: .0001", Diámetro: 2.25", Freno: No

**H-4471**

Comparador, Rango: .500", División: .0001", Diámetro: 2.25", Freno: No

**H-4158.1**

Comparador — Rango: 1.000", División: .001", Diámetro: 2.25", Freno: No

**H-4463**

Comparador, Rango: 2.000", División: .001", Diámetro: 2.75", Freno: No

**H-4464**

Comparador, Rango: 3.000", División: .001", Diámetro: 3.5", Freno: No

**H-4465**

Comparador, Rango: 4.000", División: .001", Diámetro: 2.75", Freno: No

**H-4466**

Comparador, Rango: 5.000", División: .001", Diámetro: 2.25", Freno: No

Código del Producto

H-4464

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO