

## COMPRESÓMETRO CON INDICADOR DIGITAL, 6" X 12" (152 X 305MM) - H-2911D



### Compresómetro con indicador digital

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM C469](#)

El compresómetro se utiliza para evaluar el módulo de elasticidad de la cuerda (módulo de Young) de cilindros de hormigón mientras se someten a pruebas de compresión. El compresómetro incluye dos yugos de aleación de aluminio fundido, puntos de montaje y centrales, varillas de control de acero inoxidable. Los modelos están disponibles con un comparador, con un rango de 0,2" (5,08 mm) y graduaciones mínimas de 0,0001 (0,0025 mm), así como con un indicador digital o un transductor LSCT. Los indicadores digitales y los modelos LSCT se pueden utilizar con sistemas de adquisición de datos mediante el uso de nuestros miniloggers.

**SKU:** H-2911D | **Categorías:** [Humboldt](#), [Compresometros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




### **H-2911D**

Compresómetro con Indicador Digital, 6" x 12" (152 x 305mm)



### **H-2916D**

Compresómetro con Indicador Digital, 4" x 8" (101 x 203mm)



### **H-2918D**

Compresómetro con Indicador Digital, 3" x 6" (76 x 152mm)

## Código del Producto

H-2911D

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO