

COMPRESÓMETRO



Los compresómetros se utilizan para determinar las características de deformación y deformación de probetas de hormigón.

SKU: N / A | **Categorías:** [Maquinas de pruebas de compresion](#) | **Etiquetas:** [ASTM C469](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se suministra sin reloj comparador o LVDT y debe pedirse por separado.

Si cualquier compresómetro se va a utilizar con LVDT, se utiliza con unidades de potencia automáticas o semiautomáticas HIRATEST. También se requiere la unidad de datos digitales y se debe pedir por separado.

La unidad de datos digitales puede transferir los datos brutos a la computadora de forma transitoria.

Normas

- ASTM C469

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto
BellComp-150	B-01-03-06-050101	Compresómetro para cubos de 150 mm
BellComp-200	B-01-03-06-050201	Compresómetro para cubos de 200 mm
BellComp-100	B-01-03-06-050301	Compresómetro para cilindros de 100×200 mm
BellComp-300	B-01-03-06-050401	Compresómetro para cilindros de 150×300 mm

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-06-050501	Indicador de dial digital. 12,7 x 0,001 mm
B-01-03-06-050601	Transductor de desplazamiento potenciométrico lineal, 10 mm
B-01-03-06-050701	Unidad de datos digitales

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO