

COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO SIN ACEITE



Modelo	BellAccSiIlDent-03	BellAccSiIlDent-04	BellAccSiIlDent-05
Tasa de flujo	81 L / min	162 L / min	324 L / min
Presión de escape nominal	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
ruido	56 ~ 65dB	65 ~ 70dB	65 ~ 75dB
BottleDimension	30L	60L	90L
Amperio	3.8A	7.5A	11A
Consumo	850W	1650W	1800W
Fuente de alimentación	AC220 / 110V ± 10%, 50 / 60Hz		

SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellAccSillDent-03	Tasa de flujo: 81 L / min	Any SKU / Modelo
	BellAccSillDent-04	Tasa de flujo: 162 L / min	Any SKU / Modelo
	BellAccSillDent-05	Tasa de flujo: 324 L / min	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO