

COMPRESOR DE TORNILLO, MANDÍBULA OSCILANTE, MEDIANO -H-8780



SKU: H-8780 | **Categorías:** [Compresor de tornillo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compresores de tornillo de abrazadera, mandíbula oscilante. Abertura de la mandíbula: 5/8 "(16 mm) de altura máxima

Estas abrazaderas de tubería seguras, simples y fuertes pueden ser utilizado en tubos de paredes finas o pesadas. Hecho de acero plateado, las abrazaderas incorporan tuerca de ajuste moleteada de aluminio grande.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO