

COMPRESOR SIN ACEITE ROCKER 320



SKU: N / A | Categorías: [Compresor sin Aceite](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Sin contaminación, sin mantenimiento, las bombas de la serie Rocker son impulsadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.
- Silencioso y con pocas vibraciones Impulsado directamente por motor sin transmisión adicional accionada por correa; el conjunto de calidad a prueba de vibraciones hace que la serie Rokcer funcione con el nivel de ruido más bajo entre todas las demás bombas equivalentes.
- Dispositivo de protección térmica Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el funcionamiento cuando la temperatura baja.
- Dispositivo de filtro de salida de aire Todos los compresores de la serie Rocker están equipados con un cartucho de filtro en la salida de aire para filtrar partículas, humedad y suministrar aire limpio.

Certificación:

- Certificación CE
- Certificación CSA
- Protección IP30
- Certificación RoHS

Aplicaciones:

- Aireación
- Filtración a presión

Especificación (220 V, 50 Hz)

- Máx. potencia: 85 W
- Máx. corriente : 0,4 A
- Máx. presión: 100 psi (sin trampa de humedad)
- Máx. presión: 80 psi (con trampa de humedad)
- Máx. caudal: 12 L / min
- Rotación del motor: 1400 RPM
- Caballos de fuerza: 1/8 HP
- Nivel de ruido: 50 dB
- Conector de manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Peso neto : 4,1 kg
- Dimensión (LxAnxAI) : 27,2 x 13,6 x 16,5 cm

Información de pedido

- 167320-11 (22)
Rocker 320, Compressor
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Video

Descargas



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO