

## COMPRESOR SIN ACEITE ROCKER 420



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Compresor sin Aceite](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Sin contaminación, sin mantenimiento, las bombas de la serie Rocker son impulsadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.
- Silencioso y con pocas vibraciones Impulsado directamente por motor sin transmisión adicional accionada por correa; el conjunto de calidad a prueba de vibraciones hace que la serie Rokcer funcione con el nivel de ruido más bajo entre todas las demás bombas equivalentes.
- Dispositivo de protección térmica Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego volver a funcionar cuando la temperatura se enfría.
- Dispositivo de filtro de salida de aire Todos los compresores de la serie Rocker están equipados con un cartucho de filtro en la salida de aire para filtrar partículas, humedad y suministrar aire limpio.

### Certificación:

- Certificación CE
- Certificación CSA
- Protección IP30
- Certificación RoHS

### Aplicaciones:

- Aireación
- Filtración a presión

### Especificación (220 V, 50 Hz)

- Máx. potencia: 125 W
- Máx. corriente: 0,6 A
- Máx. presión: 100 psi (sin trampa de humedad)
- Máx. presión: 80 psi (con trampa de humedad)
- Máx. caudal: 25 L / min
- Rotación del motor : 1400 RPM
- Caballos de fuerza : 1/6 HP
- Nivel de ruido : 52 dB
- Conector de manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Peso neto : 5,2 kg
- Dimensión (LxAnxAI) : 29,8 x 14,3 x 17,2 cm

### Información de pedido

- 167420-11 (22)  
Rocker 420, Compresor  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### Video

### Descargas



COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO