

## COMPRESOR



**SKU:** HM-4220 | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos



Imagen

Descripción

HM-4220  
Compresor Compresor, 1hp 120psi, 115V 50/60Hz

HM-4220.4F  
Compresor Compresor, 1hp 120psi, 220V, 50/60Hz

### Compresor

Admite los siguientes estándares: [ASTM D4767](#), [ASTM D7181](#)

Cuando funciona a plena carga, este compresor excepcionalmente silencioso ofrece un nivel de ruido tremendamente bajo de 40 db/A. Cada compresor está construido pensando en la calidad y viene equipado con un tanque de aire con recubrimiento en polvo, un interruptor de presión, un filtro de aire de 1 micrón, un regulador y manómetros para una operación completamente automática y sin problemas.

### Especificaciones

Producción	4.2 CFM120 L.Mín.
caballos de fuerza	1.0Hp
Tamaño del tanque	13 Gal50 Lt.
Nivel de ruido	42dB/A
Presión máxima	120 PSI (8 bares)
Presión operacional	90-120 PSI6-8 bares

### Estándares

- ASTM D4767
- ASTM D7181

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO