

COMPRESORES DE TORNILLO, DE FÁCIL AGARRE, MANDÍBULA CERRADA, GRANDE - H-8745



SKU: H-8745 | **Categorías:** [Compresor de tornillo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

"Fácil agarre" compresores de tornillo de abrazadera, Mandíbula Cerrada (Hoffman). Abertura de mandíbula: 0-3 / 4 "(0-19 mm) Altura máxima, 1" (25 mm) de ancho máximo.

De diseño similar a nuestras abrazaderas de compresor de tornillo, excepto que el tornillo de ajuste de compresión tiene una cabeza dentada de 1 "(25 mm) de diámetro para un mayor apalancamiento. Las abrazaderas están fabricadas de latón y chapadas para resistencia a la corrosión.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO