

COMPRESORES DE TORNILLO, DE FÁCIL AGARRE, MANDÍBULA CERRADA, MEDIANA - H-8735



SKU: H-8735 | **Categorías:** [Compresor de tornillo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

"Fácil agarre" compresores de tornillo de abrazadera, Mandíbula Cerrada (Hoffman). Abertura de mandíbula: 0-5 / 8 "(0-16 mm) Altura máxima, 3/4" (19 mm) de ancho máximo.

De diseño similar a nuestras abrazaderas de compresor de tornillo, excepto que el tornillo de ajuste de compresión tiene una cabeza dentada de 1 "(25 mm) de diámetro para un mayor apalancamiento. Las abrazaderas están fabricadas de latón y chapadas para resistencia a la corrosión.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO