


## COMPRESORES DE TORNILLO, MANDÍBULA INFERIOR GIRATORIA, MEDIANO -H-8660



**SKU:** H-8660 | **Categorías:** [Compresor de tornillo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compresores de tornillo de abrazadera, mandíbula inferior giratoria (Hoffman). Abertura de mandíbula: 0-5 / 8 "(0-16 mm)  
Altura máxima, 3/4" (19 mm) de ancho máximo

Las abrazaderas del compresor de tornillo se utilizan para controlar el flujo en tubos flexibles. Las abrazaderas tienen un tornillo de ajuste mecanizado para permitir una regulación precisa del flujo. Todas las esquinas están redondeadas para evitar el corte de la tubería. Las abrazaderas tienen una construcción de latón chapada para resistencia a la corrosión y larga vida útil.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO