

## COMPROBADOR DE PUNTO DE FUSIÓN ANALÓGICO BELL-COMPUNTFUS-2



- El termómetro de mercurio estándar mide la temperatura.
- Cambia el voltaje del calentador tocando la tecla.
- El voltímetro digital muestra la tensión del calentador.
- La fusión de la muestra se observó a través de una lupa.
- Se puede medir simultáneamente el punto de fusión de tres muestras.

**SKU:** B-01-29-0404-0202 | **Categorías:** [Aparato de punto de fusión](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-ComPuntFus-1</b>	<b>Bell-ComPuntFus-2</b>
Código SKU		B-01-29-0404-0201	B-01-29-0404-0202
Rango de punto de fusión		50-300 °C	50-300 °C
Precisión		±1.0°C	±1.0°C
Temperatura de uso		15-35 °C	15-35 °C
Rango de temperatura preestablecida		(1,0, 2,0, 4,0, 6,0) °C/min	(1,0, 2,0, 4,0, 6,0) °C/min
potencia del calentador		100W	100W
Poder		220V/50HZ/100W	220V/50HZ/100W
Dimensión		(19*12*20)m <sup>3</sup>	(19*12*20)m <sup>3</sup>
Peso		3kg	3kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO