

## COMPROBADOR DEL PUNTO DE FUSIÓN BELL-COMPUNFUS-2106



- Probar la temperatura con sensor de alta precisión. Corregir error no lineal automáticamente. Utilizando tecnología de control automático de conversión de frecuencia
- Tecnología, con alta precisión en el control de la temperatura y poco error lineal en la velocidad de calentamiento.
- Auto-memorizar y anotar datos preestablecidos y punto de fusión, sosteniendo sin energía.
- Auto magnetismo agitador, con el aceite de baño incluso en temperatura.
- Auto-preset temperatura, auto-calor, mostrar datos preestablecidos y en tiempo real alternativamente en el tiempo.
- Automatización: auto-test, auto-diagnóstico, auto-alarma.

**SKU:** B-01-29-0404-0100 | **Categorías:** [Aparato de punto de fusión](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-ComPunFus-2106</b>
Código SKU		B-01-29-0404-0100
Rango de punto de fusión		(50~270) °C
Rango de punto de fusión		(50~270) °C
Precisión		<200 °C $\neq \pm 0,5$ °C $\geq 200$ °C $\neq \pm 1,0$ °C
Temperatura de uso		(15~35) °C
Rango de temperatura preestablecida		(50~260) °C
Baño de aceite		aceite de silicona de metilo
Copa de baño de aceite		Vaso alto de 250ML
Velocidad		( 0.5、 1.0、 1.5、 3.0) °C / min
Precisión de la tasa		$\leq 10\%$
potencia del calentador		200W
Poder		220V / 50Hz / 500W
Dimensión		(320*180*290) mm <sup>3</sup>

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO