

CONCENTRADOR CENTRÍFUGO SEM - 12000KG - BELL-CONCSEM-240



- Fácil ajuste de la presión del agua
- Con pantalla PLC de fácil uso
- Ajuste de la velocidad
- Diseño interior especial con enriquecimiento de metales preciosos.
- Larga vida útil gracias al revestimiento y la cámara de polietileno o poliuretano.
- Chasis de la tolva de acero 1040 o acero inoxidable 306.
- Facilidad de uso con prescripción

SKU: B-01-53-0300-0602 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Concentradores](#), [Trituradoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con el concentrador de centrífuga SEM, permite la separación con alta capacidad y tamaño de partícula fina. Proporciona un uso prolongado, ya que su equipamiento interno es completamente inoxidable.

Tiene un control de velocidad ajustable hasta 50-60 veces la fuerza gravitacional.

Puede proporcionar una alta eficiencia especialmente en metales preciosos como el oro y el platino.

Proporciona un uso manual y automático.

Hay 2 bombas en el sistema, una de las cuales da agua limpia al sistema y la otra realiza el lavado.

El sistema está totalmente automatizado y no se requiere el trabajo continuo del personal.

Modelo	Bell-ConCSEM-160	Bell-ConCSEM-240	Bell-ConCSEM-450	Bell-ConCSEM-700
Código SKU	B-01-53-0300-0601	B-01-53-0300-0602	B-01-53-0300-0603	B-01-53-0300-0604
Capacidad - Sólido (kgh)	<2500	<12000	<60000	<110000
Tamaño máximo de las partículas de alimentación	4mm	4mm	4mm	4mm
Potencia del motor	1,1 Kw	4 Kw	11 Kw	30 Kw
Densidad del sólido	<%60	<%60	<%60	<%60
Presión del agua de proceso	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar
Dimensión(cm)	90x175x260	120x80x150	180x125x200	240x175x260
Peso	~180 kg	~580 kg	~970 kg	~1870 kg
Consumo de agua	1-3m3	12-18m3	15-24m3	20-38m3

INFORMACIÓN ADICIONAL

potencia del motor (kw)	1,1 kW
2021 Pantalla	PLC
Dimensión total (ancho)	90
Dimensión total (largo)	175
Dimensión total (alto)	260
2021 Peso (Kg)	180

COTECNO