

## CONCENTRADOR DE GIGA DE 100KG - BELL-CONJIG-L2G



**SKU:** B-01-53-0300-0101 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La plantilla puede enriquecer mineral de hasta 40 mm. La máxima eficiencia se pretende gracias al material de carrocería de 1ª clase utilizado y al sistema de accionamiento de alto par.

Las pantallas de poliuretano de alta resistencia de 1 mm y 2 mm ofrecen un funcionamiento prolongado.

Tenemos 5 producciones de plantilla de capacidad diferente, incluyendo 2 tipos de laboratorios y 3 tipos de industriales.

<b>MODELO</b>	<b>Bell-ConJIG-L2g</b>	<b>Bell-ConJIG-L4g</b>	<b>Bell-ConJIG-2g</b>	<b>Bell-ConJIG-3g</b>	<b>Bell-ConJIG-4g</b>
Código SKU	B-01-53-0300-0101	B-01-53-0300-0102	B-01-53-0300-0103	B-01-53-0300-0104	B-01-53-0300-0105
Capacidad kg/s	<100	<180	<15000	<20000	<30000
Potencia (kW)	0,75	1,5	3	3	7,5
Superficie de trabajo (m2)	0,52	1	3	3	4
Tamaño de la pantalla(mm)	300x300	300x300	1040x1180	1040x1180	1040x1180

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO