

## CONDENSADOR, LATÓN -H-2340



**SKU:** H-2340 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T59](#), [ASTM D244](#), [H-2340](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con H-2285 y H-2290. Latón, tubuladuras de entrada / salida de 15 "de largo en lados opuestos del aparato

La condensadora de latón admite las siguientes normas: [ASTM D244](#), AASHTO T59

- [Normas](#)

[ASTM D244](#)

AASHTO T59

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO