

## CONGELADOR -25 °C TIPO HORIZONTAL BELLCONGHORIZ25



### Características:

- Visualización digital de la temperatura.
- EPS (fuente de alimentación emergente) es opcional.
- La cerradura de seguridad puede prevenir la abertura al azar.
- Las cestas hechas de alambre de acero son convenientes para almacenar artículos.
- Diseño de esquina redonda de puertas y del cuerpo ofrece lujo y elegancia.
- Interrupción retardada del arranque y parada segura entre reinicio y finalización, aseguran un funcionamiento fiable.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
		BellCongHoriz25-525 *Capacidad: 525L Any	Temperatura Minima (°C)
		BellCongHoriz25-389 *Capacidad: 389L Any	Temperatura Minima (°C)
		BellCongHoriz25-300 *Capacidad: 300L Any	Temperatura Minima (°C)
		BellCongHoriz25-200 *Capacidad: 200L Any	Temperatura Minima (°C)
		BellCongHoriz25-150 *Capacidad: 150L Any	Temperatura Minima (°C)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Congelador -25 °C

El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, tales como experimentos científicos a baja temperatura, preservación del plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antiepidemias, laboratorios universitarios, industrias militares.

### Especificaciones:

Modelo	BellCongHoriz25-150	BellCongHoriz25-200	BellCongHoriz25-300	BellCongHoriz25-389	BellCongHoriz25-525
Tamaño externo (L*W*H) mm	696*570*850	865*570*850	1098*617*850	1309*705*874	1843*689*848
Capacidad	150L	200L	300L	389L	525L
Rango de temperatura	-10°C~-25°C				
Precisión de temperatura	0.1°C(Cuando la temperatura es -10 °C -20 °C), 1 °C (cuando la temperatura es -20 °C -25 °C)				
Sistema de control	Control de microprocesador y pantalla LED				
Alarma	Temperatura alta y baja		Alarma de temperatura alta o baja, alarma de fallo del sensor de temperatura		
	Alarma de fallo de control de temperatura				
	Alarma de fallo del condensador				
	Alarma de fallo de energía				
	Alarma de puera entreabierta				
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa				
Refrigerante	R600a/R134a, Sin CFC			R600a,Sin CFC	
Condensador y evaporador	Evaporador montado en el interior del condensador y de la bobina				
	Espuma de poliuretano de alta densidad				
Construcción	espuma de freón ciclopentano / isopentano				

**Modelo**    **BellCongHoriz25-150**    **BellCongHoriz25-200**    **BellCongHoriz25-300**    **BellCongHoriz25-389**    **BellCongHoriz25-525**

Material interno:

Aluminio

Material exterior: Acero

laminado en frío

revestido con polvo

anti-bacterias

Cesta	1 pz	2 pzs	2 pzs	1 pz	
Consumo	95W	100W	120W	135W	270W
Fuente de alimentación	220V±10%, 50/60Hz				
Tamaño del paquete (L*W*H) mm	745*655*875	914*655*875	1160*745*875	1385*777*951	1920*777*970
Peso bruto(kg)	34	37.5	49	68	99

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Peso</b>	N/A
<b>Dimensiones</b>	N/A
<b>Temperatura Mínima (°C)</b>	<a href="#">-25</a>

COTECNO