

## CONGELADOR -25 °C TIPO VERTICAL - PUERTA ÚNICA BELLCONGVERTUNIC25




El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, tales como experimentos científicos a baja temperatura, preservación del plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antiepidemias, laboratorios universitarios, industrias militares.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellCongVertUnic25-328	*Capacidad: 328L Any	Temperatura Minima (°C)
	BellCongVertUnic25-270	*Capacidad: 270L Any	Temperatura Minima (°C)
	BellCongVertUnic25-268	*Capacidad: 268L Any	Temperatura Minima (°C)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Especificaciones:

Modelo	BellCongVertUnic25-268	BellCongVertUnic25-270	BellCongVertUnic25-328
Tamaño externo(W*D*H) mm	675*675*1580	580*600*1750	675*675*1850
Capacidad	268L	270L	328L
Tipo	Vertical		
Rango de temperatura	-10°C~-25°C		
Precisión de temperatura	0.1°C	1°C	0.1°C
Sistema de control	Control del microprocesador y exhibición de LED (excepto el modelo BellCongVertUnic25-270 es de pantalla LCD)		
Alarma	Temperatura alta y baja, falla del sensor del sistema, puerta entreabierta, alarma de fallo de energía.		
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa		
Refrigerante	R404a,Sin CFC	R134a,Sin CFC	R404a,Sin CFC
Compresor	Compresor famoso internacional		
Condensador y evaporador	Condensador refrigerado por aire de alta eficiencia, hecho de cobre		
Construcción	Cuerpo único, Diseño y monocomponente de Estructura espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido)		
	Material interno	Acero laminado en frío recubierto con anti-bacterias en polvo para BellCongVertUnic25-268 y BellCongVertUnic25-328, material ABS para BellCongVertUnic25-270	
	Material externo	Acero laminado en frío revestido con polvo anti-bacterias	
Estantes / Cajones	3 estantes	7 cajones	4 estantes

<b>Modelo</b>	<b>BellCongVertUnic25-268</b>	<b>BellCongVertUnic25-270</b>	<b>BellCongVertUnic25-328</b>
Consumo	390W	130W	485W
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz		
Tamaño del paquete(mm)	735*755*1635	694*651*1830	735*735*1900
Peso bruto	125kg	75kg	140kg

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Peso</b>	N/D
<b>Dimensiones</b>	N/D
<b>Temperatura Minima (°C)</b>	<a href="#">-25</a>

COTECNO