

## CONGELADOR DE ATÚN -60 °C BELLCONGATUN60



Es conveniente para instituciones científicas de investigación, experimento ultra bajo de la temperatura para el material especial, industria electrónica, industria química, industria de guerra, laboratorio universitario, ingeniería biológica, pesca pelágica y así sucesivamente.

Puede ser utilizado para almacenar el virus, el germen, el RBC, el WBC, la piel, el esqueleto, las bacterias, el semen, el producto biológico, el producto del océano, también puede proporcionar un ambiente bajo de la temperatura para el experimento de baja temperatura del dispositivo del electrón.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellCongAtun60-318	*Capacidad: 318L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellCongAtun60-58	*Capacidad: 58L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellCongAtun60-118	*Capacidad: 118L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellCongAtun60-218	*Capacidad: 218L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellCongAtun60-458	*Capacidad: 458L Any Temperatura Minima (°C)	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sistema de seguridad:

1. Sistema de alarma perfecto con el sonido de zumbador y las funciones de la alarma que destellan de la lámpara
2. Alarma de temperatura alta y baja, función de alarma de defecto del sensor está disponible
3. Función de protección múltiple (protección por contraseña, retardo de encendido, tiempo entre paradas, protección del funcionamiento del sistema de refrigeración durante el fallo del sensor)



### Especificaciones:

Modelo	BellCongAtun60-58	BellCongAtun60-118	BellCongAtun60-218	BellCongAtun60-318	BellCongAtun60-458
Tamaño externo(W*D*H)mm	600*680*920	900*750*920	1160*750*860	1530*750*860	2110*885*1095
Tamaño interno(W*D*H)mm	400*400*360	700*470*350	860*470*570	1330*470*570	1380*500*660
Capacidad	58L	118L	218L	318L	458L
Temperatura	Rango	-25°C ~ -60°C, ajustable			
	Precisión	0.1°C			
Sistema de control y pantalla	Sistema de control y pantalla LED				
Alarma Visual y de Audio	Alarma de altura y temperatura baja y alarma de fallo del sensor de temperatura				
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración auto-cascada optimizado				
Refrigerante	Refrigerante mixto sin fluoruro único, sin CFC				

Modelo	BellCongAtun60-58	BellCongAtun60-118	BellCongAtun60-218	BellCongAtun60-318	BellCongAtun60-458
Condensador y evaporador	Sistema optimizado de evaporación y condensación, refrigeración fuerte y bajo consumo de energía				
Construcción	Capa de espuma ultra-gruesa de 100 mm, diseño de doble Estructura sellado de la puerta, para la protección eficaz de la temperatura. (150mm para BellCongAtun60-458)				
	Material interno	Acero inoxidable 304			
	Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias			
Consumo	300W	450W	550W	720W	780W
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50Hz				
Tamaño del paquete(W*D*H)mm	690*760*1130	940*810*1050	1250*810*1000	1660*810*1000	2200*915*1210
Peso bruto (kg)	110	120	130	240	280

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Peso</b>	N/A
<b>Dimensiones</b>	N/A
<b>Temperatura Minima (°C)</b>	<a href="#">-60</a>

COTECNO