

## CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRA-BAJA -86 °C TIPO VERTICAL BELLCONGTEMPULTRB86



Es adecuado para bancos de sangre, hospitales, estaciones de saneamiento y antiepidemias, industrias electrónicas, laboratorios universitarios, industrias militares, empresas de pesca pelágica.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
 <p>398L</p>	BellCongTempUltrB86-398	*Capacidad: 398L Any Temperatura Minima (°C)	
 <p>540L</p>	BellCongTempUltrB86-540	*Capacidad: 540L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellCongTempUltrB86-100	*Capacidad: 100L Any Temperatura Minima (°C)	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Especificaciones:

Modelo	BellCongTempUltrB86-100	BellCongTempUltrB86-540	BellCongTempUltrB86-398
Tamaño externo (W*D*H)mm	1000*720*793	840*918*1984	785*1064*19859
Tamaño interno (W*D*H)mm	450*450*500	Superior:695*600*588 Inferior:695*600*588	440*696*1266
Capacidad	100L	540L	398L
Tipo	Vertical		
Rango de temperatura	-10- -86°C		-40- -86°C
Precisión de temperatura	0.1 °C		
Sistema de control	Control por microprocesador y pantalla LED grande		Control por microprocesador y pantalla táctil LCD
Alarma de audio y visual	Temperatura alta y baja, falla del sistema, puerta entreabierta, falla del sensor, baja tensión, bloqueo del filtro; Fallo de alimentación (sólo para BellCongTempUltrB86-100 y BellCongTempUltrB86-540)		
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa		
Refrigerante	Mezcla refrigerante		
Compresor	1set	2sets	1set
Condensador y evaporador	Hecho de cobre		
Construcción Estructura	Diseño de cuerpo único, dos veces la tecnología de espuma, 100 ~ 155mm espuma de aislamiento, con VIP +		
Material interno	SS304		
Material externo	Acero laminado en frío revestido con polvo anti-bacterias		
Puerta	Puerta con cerradura		
Ruedas	4 ruedas		
Cámara con puerta interior	2	4	4

<b>Modelo</b>	<b>BellCongTempUltrB86-100</b>	<b>BellCongTempUltrB86-540</b>	<b>BellCongTempUltrB86-398</b>	
Puerto de prueba de temperatura	1,φ40mm	1,φ40mm	2,φ40mm	
Consumo	800w	1800w	1000w	
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60HZ			
Accesorio estándar	Temperature printer, record 7 days data, 72 hours battery backup for printer and controller display		Puerto USB	
Accesorio opcional	Sistema de respaldo	Sistema de respaldo de CO2		
	Estantes y cajas de almacenamiento	3 estantes:4*3	8 estantes:5*5	12 estantes:5*5
		3 estantes:3*3	8 estantes:4*5	300 cajas
		63 cajas	360 cajas	
Tamaño del paquete (W*D*H)mm	1220*890*1010	990*1100*2230	850*1122*2062mm	
Peso bruto	140kg	360kg	360kg	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Peso</b>	N/D
<b>Dimensiones</b>	N/D
<b>Temperatura Minima (°C)</b>	<a href="#">-86</a>

COTECNO