

CONJUNTO DE PRUEBA DE ASENTAMIENTO



El conjunto de prueba de asentamiento se utiliza para determinar la consistencia, el trabajo media y alta del hormigón fresco.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [ASTM C 1611](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El conjunto de prueba de asentamiento se suministra galvanizado o recubierto de pintura para evitar la corrosión.

También está disponible el juego de prueba de asentamiento de acero inoxidable.

El juego consta de cono de asentamiento, embudo de cono de asentamiento, placa base de asentamiento, varilla de apisonamiento que es hemisférica en ambos extremos, mazo de goma y regla de acero.

La cuchara redonda debe pedirse por separado.

También está disponible el equipo portátil de prueba de asentamiento.

La prueba consta de cono de asentamiento, embudo de cono de asentamiento, placa de base de asentamiento, varilla de apisonamiento que es hemisférica en ambos extremos, mazo de goma y regla de acero.

Base, fabricada en acero galvanizado de alta resistencia, completa con abrazaderas y puente de medición que también se utiliza como asa de transporte.

Los componentes del juego están ensamblados para facilitar su transporte. Muy práctico, robusto, ideal para uso en obra.

Especificaciones técnicas

| Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|------------------|--------------------|--|------------------|-----------|
| BellConPruAse-75 | B-01-03-06-230101 | Conjunto de prueba de asentamiento | 55x60x25 | 7.5 |
| BellConPruAse-85 | B-01-03-06-230201 | Equipo de prueba de asentamiento, acero inoxidable | 55x60x25 | 8.5 |
| BellConPruAse-10 | B-01-03-06-230301 | Equipo portátil de prueba de asentamiento | 55x60x25 | 10 |

Accesorios/Repuestos

| Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
| B-01-03-06-230401 | Cono de asentamiento | 10x20x30 | 2 |

| Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones (cm) | | Peso (kg) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|------------------|
| B-01-03-06-230501 | Embudo de cono de asentamiento | - | - | |
| B-01-03-06-230601 | Placa base de asentamiento | 50x50x6 | 3 | |
| B-01-03-06-230701 | Varilla de apisonamiento | 01,6 x 60 | 0.95 | |
| B-01-03-06-230801 | Mazo de goma | - | - | |
| B-01-03-06-230901 | Regla de acero | 30 | - | |
| B-01-03-06-231001 | Cuchara redonda, mediana | - | 0.5 | |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO