



## CONJUNTO DE PRUEBA DE AZUL DE METILENO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [EN 933-9](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
 A laboratory setup consisting of a blue base, a vertical metal rod, a blue control box, a white beaker, a white bottle, and a small red container.	B-01-03-03-260101	Dimensiones (cm): 50x87x27 Peso (kg): 15 Fuente de alimentación: 220V, 50-60Hz,1 ph
 A laboratory setup consisting of a blue base, a vertical metal rod, a blue control box, a white beaker, a white bottle, and a small red container.	B-01-03-03-260201	Dimensiones (cm): 50x80x27 Peso (kg): 15 Fuente de alimentación: 220V, 50-60Hz,1 ph

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Conjunto de prueba de azul de metileno

El equipo de prueba de azul de metileno se utiliza para determinar el contenido de arcilla en la fracción fina de los agregados.

El juego consta de agitador eléctrico 400/600 rpm, completo con hélice agitadora de  $\varnothing$  75 mm, base de soporte para agitador, bureta de vidrio de 50 ml, soporte de bureta, base de soporte para bureta, papeles de filtro de  $\varnothing$  125 mm (paquete de 100),  $\varnothing$  8 \* Varilla de vidrio de 300 mm, vaso de plástico de 2000 ml de capacidad, 100 gr de azul de metileno y 500 gr de caolinita.

El equipo de prueba digital de azul de metileno también está disponible. Este modelo está equipado con un temporizador digital que se puede preconfigurar para cualquier duración hasta 999 minutos.

### Normas

- EN 933-9

### Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kilogramo)	Fuente de alimentación
BellProAzuMet-15A	B-01-03-03-260101	Equipo de prueba de azul de metileno	50x87x27	15	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellProAzuMet-15B	B-01-03-03-260201	Equipo de prueba digital de azul de metileno	50x87x27	15	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

### Accesorios/ Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
B-01-03-03-260301	Agitador eléctrico, 400/600 r.p.m	$\varnothing$ 7,5	-
B-01-03-03-260401	Caolinita	—	0.5
B-01-03-03-260501	Sujeción de bureta	—	0.25
B-01-03-03-260601	Soporte de bureta	—	0.25
B-01-03-03-260701	Abrazadera de bureta	—	0.25
B-01-03-03-260801	Azul de metileno	—	0.1
B-01-03-03-260901	Papel de filtro (paquete de 100)	$\varnothing$ 12,5	0.1
B-01-03-03-261001	Bureta de vidrio, 50 ml	5x5x82	0.25
B-01-03-03-261101	Vaso de precipitados de plástico con asa, 2000 ml	11x11x15	1
B-01-03-03-261201	Varilla de vidrio	$\varnothing$ 0,8*30	0.1

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO