

## CONO DE ASENTAMIENTO, PLÁSTICO -H-3640P



El cono de asentamiento de plástico liviano no se abollará ni se oxidará y se puede limpiar con un baño de ácido. Formado con asas y patas para usar con la placa base H-3636. 8 "(203 mm) de diámetro en la base, 4" (102 mm) de diámetro en la parte superior y 12 "(305 mm) de alto.

El cono de asentamiento, plástico admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119

**SKU:** H-3640P | **Categorías:** [Asentamiento](#), [Componentes de prueba de asentamiento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T119](#), [ASTM C143](#), [ASTM C143M](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Normas](#)

ASTM C143

ASTM C143M

AASHTO T119

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO