

## CONTROLADOR DIGITAL HUMBOLDT PARA MÁQUINAS DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN



**SKU:** HCM-5090.3F | **Categorías:** [Controladores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos



**HCM-5090.3F**  
**Indicador digital HCM-5090**

### Indicador digital HCM-5090

Admite los siguientes estándares: [ASTM C39](#), [ASTM C78](#), [ASTM C293](#), [ASTM C469](#), [ASTM C496](#), [ASTM C1019](#), [ASTM C109](#), EN 12390-3

El indicador digital HCM-5090 de Humboldt proporciona la misma plataforma y muchas de las mismas funciones que los controladores HCM-5080 y HCM-5070, excepto que solo funciona como un indicador digital y funciona con una bomba manual. El indicador digital HCM-5090 incluye un soporte de montaje para montar el indicador en la máquina y presenta:

- Entradas de dos canales para carga, lo que permite el control de dos marcos de compresión separados
- Proporciona dos entradas de canal adicionales para el desplazamiento, lo que permite realizar pruebas de extensómetro y compresómetro
- Pantalla táctil a color de alta resolución de 7 "con lectura en vivo, pantalla gráfica y tabular
- Fácil configuración de prueba, solo elija el estándar que desea probar y el controlador lo guiará a través de la configuración completa
- Proporciona adquisición de datos de una lectura por segundo
- Almacenamiento integral dentro del controlador de hasta 1000 pruebas y 3000 puntos por prueba
- Calibración de máquinas simple, rápida y precisa
- Muestra en números imperiales o métricos
- Preprogramado para ejecutar las siguientes pruebas:

**El HCM-5090 también está disponible como paquete de actualización.**

### Accesorios



**HCM-4177**  
**Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe**



HCM-4177.1  
Transductor de presión, 10 000 psi



### HCM-4177

#### Transductor de presión, 10 000 psi con cable y enchufe



HCM-4177.4

Cable para transductor de presión, 10 000 psi con enchufe



HCM-HP4014

Válvula selectora de cuadro

## Literatura

### Manuales, hojas de datos y hojas de datos de seguridad

- [HCM-5090-Hoja de datos-1217](#) (Hoja de datos PDF)
- [Controlador de hormigón](#) (Hoja de datos PDF)
- [HCM-5090-Manual-1217](#) (Manual del producto PDF)

## Estándares

- Estándares
- [ASTM C39](#)
- [ASTM C78](#)
- [ASTM C293](#)
- [ASTM C469](#)
- [ASTM C496](#)
- ASTM C1019
- [ASTM C109](#)
- EN 12390-3

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO