

## CORROSIÓN DEL PROFÓMETRO -HC-2873



**SKU:** HC-2873 | **Categorías:** [Corrosión](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [ASTM C876](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Corrosión del profómetro es la solución de análisis de corrosión más versátil, basada en el método de media celda, en el mercado actual. Junto con los exclusivos electrodos de las ruedas del Profómetro, esta unidad proporciona las pruebas en el lugar más rápidas y eficientes disponibles. Y, como sucesor directo de Canin, Corrosión del profómetro es compatible con los electrodos existentes de Canin y de terceros.

Además, Corrosión del profómetro también se puede actualizar fácilmente para incluir todas las capacidades adicionales del Profómetro 6 Cover Meter. Esto se traduce en una solución todo en uno a prueba de futuro para evaluación de corrugado y análisis de corrosión.

El procesador de doble núcleo del Profómetro permite la adquisición rápida de datos y el control en tiempo real del procedimiento de medición directamente en el sitio. Su robusta carcasa ha sido especialmente desarrollada para realizar pruebas en entornos hostiles.

La alta resolución y la pantalla táctil Profómetro ilustrativa permiten una alta productividad con vistas de cuadrícula 2D, un flujo de trabajo asistido y el procesamiento posterior in situ de los datos medidos. Junto con el software para PC incluido, permite el mejor análisis posible de los datos estadísticos con informes personalizados eficientes.





### Las características incluyen:

- Interfaz intuitiva para la adquisición de datos
- Flujo de trabajo optimizado para mediciones de varilla y rueda
- Se puede ingresar texto personalizable para cualquier ubicación específica
- Las características flexibles permiten el mapeo de cualquier geometría irregular
- Filtrado digital mejorado para eliminar el efecto del ruido externo (fuentes de energía civil e industrial)
- Profómetro Link PC software para análisis de datos, evaluación de datos combinados e informes sobre cualquier software de terceros
- Crear informes personalizados con gráficos y tablas exportados
- La carcasa está especialmente diseñada para ser utilizada in situ en entornos hostiles, incluida la correa de transporte, el soporte integrado y la cubierta del parasol.
- Pantalla a color de alta resolución
- Duración de la batería > 8 h
- 8 GB de memoria flash
- Procesador de doble núcleo que admite diversas comunicaciones e interfaces periféricas
- Inversión a prueba de futuro a través de posibilidades de actualización directa para los próximos productos profómetro
- Corrosión del profómetro incluye: pantalla táctil Profómetro; caja de interfaz; cargador de batería; Bobina de cables de 82 pies (25 m) con abrazadera; Cable USB; DVD con software; documentación, correa de transporte y estuche.

**No viene con una sonda, solicite la sonda por separado.**

Corrosión del profómetro es compatible con las siguientes normas: [ASTM C876](#)

- [Accesorios](#)
- [Normas](#)

	HC-2873.1	Paquete de actualización de corrosión de Profómetro a Localizador de armadura y medidor de cobertura
	HC-2873.2	Electrodo de varilla
	HC-2873.3	electrodo de una rueda
	HC-2873.4	electrodo de cuatro ruedas

<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2873.5	Extensión telescópica 5.6ft. (1.7m) y 10 pies (3 m) cable
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2873.6	Batería de repuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2873.7	Cargador rápido
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2873.8	Película de protección antideslumbrante
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2874	Actualización de software de Profometer 600 a Profometer 630
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2875	Actualización de software de Profometer 600 a Profometer 630

[ASTM C876](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO