

## CP 111 - CP 112 - CP 113 TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL



Los sensores de presión diferencial se utilizan para medir el flujo de aire en masa.

El CP 111/112/113 de Kimo mide la presión desde -100 / + 100 Pa hasta -10,000 / + 10,000 Pa (según los modelos).

Rangos intermedios configurables y configuración del software o del interruptor DIP

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Montaje de sistema "1/4 de vuelta" con placa de montaje en pared

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Válvula de solenoide para autocalibración (solo en el modelo CP111)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Presión diferencial](#), [Sensores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO