

CP 114 - CP 115 SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL



Los sensores de presión diferencial se utilizan para medir el flujo de aire en masa.

El CP 114/115 de Kimo mide la presión desde -500 / + 500 mbar hasta -2,000 / + 2,000 mbar.

Rangos intermedios configurables

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Montaje de sistema "1/4 de vuelta" con placa de montaje en pared

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP



SKU: N / A | **Categorías:** [Presión diferencial](#), [Sensores](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO