

CP 116 SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA



El CP 116 de Kimo mide la presión del aire atmosférico con un rango de medición de 800 a 1.100 hPa.

Rango de medición: 800 a 1.100 hPa

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



SKU: BELLCP 116 | **Categorías:** [Presión atmosférica](#), [Sensores](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO